

HPX-1 Plus 数字成像板载体



HPX-1 Plus 数字成像板载体向用户提供了一种利用 HPX-1 Plus 数字系统来扫描小型或不规则形状成像板的全新方式。专门设计便于使用，您可以在几分钟内上手运行。无论是什么形状（小到 1 英寸 × 1 英寸），载体都可以传输。您还可以利用该成像板载体一次扫描多块成像板，提高生产力。该成像板载体还带有防护套和简单的使用说明。使用 Carestream 全新的 HPX-1 Plus 成像板载体来提升您的 HPX-1 Plus 体验并改进生产率！

简单易用的解决方案

- 该载体提供了一种在您的 HPX-1 Plus 系统上扫描小型或不规则形状成像板的简单、成本效益高且便捷的方法
- 适合几乎所有尺寸/形状、安装在扫描区域内的成像板（小到 1 英寸 × 1 英寸）
- 同时扫描一块或多块成像板
- 设计坚固耐用，在最差条件下**最少**扫描 300 次
- 与 Industrex 软件 4.2 或更高版本兼容

力求不断创新

- 独特的设计便于成像板的安装和拆卸
- 经特殊表面抛光处理的弹性构造牢牢支撑成像板
- 以 5 厘米为单位划分栅格便于读取，确定扫描面积更为简单
- 成像板栅格用蓝色印刷，便于在光照条件弱的情况下读取
- 包括一个定制的保护套，有利于方便、安全的储存和运输

提高效率

- 一次扫描多块成像板，提升工作流程
- 扩展您所投资的 HPX-1 Plus 系统的功能和用途

反映您不断变化需求的成像系统

您的技术需求每天都在不断变化。您需要知道您所选择的产品是对您需求的直接回应。Carestream HPX-1 Plus 及其配件是基于目前世界各地用户的反馈来设计和升级的，这样您就可以确定在今天、明天以及未来，您将拥有本行业最好的技术。而且，它将是针对无损检测（NDT）的严苛要求而设计和构建的。

我们注重性能。我们所有的放射成像产品提供涵盖几乎全部无损检测应用完整的端到端的解决方案。我们了解在捕捉和评估关键无损检测影像时，对更高生产率和简化流程的行业需求。让我们以性能为驱动的数字计算机放射成像解决方案随时随地为您效劳。

CARESTREAM 无损检测产品在当今世界遍及几乎各个行业领域里努力工作，包括：


- 石油和天然气
- 航空航天
- 交通运输
- 铸造和铸件
- 汽车
- 发电
- 军事与国防
- 农业
- 艺术品修复和博物馆文物



石油和天然气



航空航天



铸造和铸件