



Der HPX-1 Plus Digitalfolienhalter bietet Anwendern eine neue Möglichkeit zum Scannen von kleinen oder unregelmäßig geformten Speicherfolien mit ihrem HPX-1 Plus Digitalsystem. Bei der Entwicklung wurde auf eine einfache Anwendung geachtet, damit das System in Minutenschnelle betriebsbereit ist. Der Folienhalter liefert bei allen Formen und schon ab Maßen von 25 × 25 mm perfekte Ergebnisse. Um den Durchsatz insgesamt zu steigern, nimmt der Folienhalter mehrere Speicherfolien auf, die dann in einem Durchlauf zusammen eingelesen werden können. Zum Lieferumfang des Folienhalters gehören ein Schutzgehäuse sowie eine Gebrauchsanweisung. Nutzen Sie Ihren HPX-1 Plus effizienter und steigern Sie Ihre Produktivität mit Carestreams neuem HPX-1 Plus Folienhalter!

EINE EINFACHE LÖSUNG

- Einfache, wirtschaftliche und anwenderfreundliche Folienhalter zum Verarbeiten kleiner oder unregelmäßig geformter Speicherfolien mit dem HPX-1 Plus System
- Für beliebige Formen und Größen ab 25 × 25 mm geeignet, solange sie in den Scanbereich passen
- Scannen einer oder mehrerer Speicherfolien gleichzeitig
- Robustes Design für ein **Minimum** von 300 Scans unter ungünstigsten Bedingungen
- Kompatibel mit Industrex Software v4.2 oder höher

INNOVATION, DIE SICH SEHEN LÄSST

- Einfaches Einlegen und Entnehmen der Speicherfolien durch spezielles Design
- Flexible Konstruktion mit spezieller Oberfläche hält die Speicherfolien sicher in ihrer Position
- Mühelose Messung der Scanbereichsgröße durch einfach erkennbares 5-cm-Raster
- Blaudruck des Rasters sorgt auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen für gute Erkennbarkeit
- Geschützte Lagerung und sicherer Transport in eigener Schutztasche

HÖHERE EFFIZIENZ

- Einlesen mehrerer Speicherfolien in einem Scanvorgang verbessert den Workflow
- Erweiterung der Funktionalität und höhere Rentabilität des HPX-1 Plus Systems

FLEXIBLE BILDVERARBEITUNGSSYSTEME FÜR WECHSELNDE ANFORDERUNGEN

Ihre Anforderungen an Technologien ändern sich fast täglich. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass Ihre eingesetzten Produkte die Antwort auf Ihre Aufgabenstellung sind. Das Carestream HPX-1 *Plus* und sein Zubehörsortiment sind aus der Praxis und für die Praxis entwickelt – so können Sie sicher sein, dass Ihnen die beste Technologie zur Verfügung steht, die die Industrie zu bieten hat. Es handelt sich um Lösungen, die für die speziellen Anforderungen der NDT-Industrie konzipiert und ausgelegt sind.

Wir konzentrieren uns auf Leistung. Alle unsere Produkte sind vollständige End-to-End-Lösungen für nahezu jeden Anwendungsbereich in der zerstörungsfreien Materialprüfung. Wir haben den Bedarf nach höherer Produktivität und optimierten Prozessen bei der Aufnahme und Auswertung kritischer NDT-Prüfbilder erkannt. Unserer leistungsorientierten Produkte für die Digital- und Computerradiografie sind die Lösung – jederzeit und überall.

CARESTREAM NDT-PRODUKTE WERDEN WELTWEIT UND PRAKTISCH IN JEDER BRANCHE EINGESETZT, DARUNTER:


- Öl und Gas
- Luft- und Raumfahrt
- Transport und Verkehr
- Gießerei und Guss
- Automobiltechnik
- Energieerzeugung
- Militär und Verteidigung
- Landwirtschaft
- Restauration von Kunstwerken und historischen Ausstellungsstücken in Museen



Öl und Gas



Luft- und Raumfahrt



Gießerei und Guss